


## Digitálny barometer MP 55

### HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Automatické vypnutie : 20 minút

### PARAMETRE SKRINKY



**Materiál :** ABS

**Krytie :** IP54

**Displej :** 1 riadok  
LCD 1 x 5 číslic.  
Veľkosť : 50 x 20 mm

**Veľkosť číslic :**  
Hodnoty : 9.2 mm  
Jednotky : 4.7 mm

**Hmotnosť :** 200 g (s batériami)




### TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	MP55
Jednotky merania	mbar, mmHg, hPa
Merací rozsah	700 až 1100 mbar
Presnosť*	±2 mbar
Rozlíšenie	0.1 mbar / 0.1 mmHg / 0.1 hPa
Doba odozvy	T63 < 10 s
Konektor	konektor vstupného tlaku, Ø6.2 mm poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota	0 až +50 °C
Teplota skladovania	-20 až +80 °C
Merací element	Piezodoporový snímač
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V
Výdrž batérie	180 hodín
Koinformita	Smernice CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1

### PRINCÍP MERANIA

#### Piezodoporový snímač

Tlak pôsobí na silikónovú membránu, ktorá pri deformácii produkuje napätie proporcionálne ku aplikovanému tlaku.



## DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, sadou hadičiek a tvrdým prepravným puzdrom.



## PRÍSLUŠENSTVO

- Kufrik
- Ochranné puzdro s magnetom



## ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

## ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

## POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

### Vykonanie merania

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** ».  
*Na displeji sa zobrazí názov « MP55 », potom prebehne autozero - nulovanie snímača. Potom sa zobrazí meraná hodnota..*
- Stlačte krátko « **Select** » pre zmenu jednotky merania.  
*Dostupné jednotky pre MP55 sú: mbar, mmHg a hPa.*

### Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.  
*« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.*
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

### Ako vymeniť batérie

- Snímate kryt batérového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »  
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : [export@kimo.fr](mailto:export@kimo.fr)

### PREDAJCA PRE SLOVENSKO:

**Meratex, s.r.o.**

Popradská 68

040 11 Košice

[www.meratex.sk](http://www.meratex.sk)

tel.: 055/6405118